HW-Hohlkehlfräser

C141

Schneidstoff HW Zähnezahl **Z**2 Vorschub MAN



Ausführung:

- Grundkörper aus Stahl
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
- HW festbestückt
- Z2
- Nulldurchmesser ist bei allen Radien gleich
- Ziehender Schnitt

Anwendung:


 Zum Fräsen von Hohlkehlen in Massivholz und Plattenwerkstoffen

Werkstückstoff:

• Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:

• Tischfräse



| RA | D | ND | SB | Во | Z | R/L | DZ | Bestellnummer |
|----|-----|-----|----|----|---|-----|------------|---------------|
| 3 | 106 | 100 | 8 | 30 | 2 | R | 7000-12000 | C141-R3 |
| 5 | 110 | 100 | 10 | 30 | 2 | R | 7000-12000 | C141-R5 |
| 6 | 112 | 100 | 11 | 30 | 2 | R | 7000-12000 | C141-R6 |
| 8 | 116 | 100 | 13 | 30 | 2 | R | 6500-11000 | C141-R8 |
| 10 | 120 | 100 | 15 | 30 | 2 | R | 6500-11000 | C141-R10 |
| 15 | 130 | 100 | 20 | 30 | 2 | R | 6500-10000 | C141-R15 |
| 20 | 140 | 100 | 25 | 30 | 2 | R | 5500-9500 | C141-R20 |
| 25 | 150 | 100 | 30 | 30 | 2 | R | 5000-9000 | C141-R25 |
| 30 | 160 | 100 | 35 | 30 | 2 | R | 5000-8500 | C141-R30 |

| AIGNET WERKZEUGE |
|-----------------------------------|
| e-mail:office@aigner-werkzeuge.at |
| www.aigner-werkzeuge.at |

| ۷ | Zahnezahl | |
|----|-----------------|---------|
| DZ | Drehzahlbereich | (U/min) |

| Dialifornial: A4 | alle M in mm | |
|--------------------|-----------------|----|
| Zchng.–Nr. KW.4141 | 10.4 | 00 |